



■ 施工方法

<下地>




<外枠取付>




吊り金具で190mmの長寸サイズもございます。(別売品)
→吊り金具MGA190mmセット(4個入り)1,740円/セット

892-2190


<外枠取付(木下地)>




<脱着法>




<錠部の切欠>




<内枠ボードの固定>



<直張り>



<錠の開閉>



コインまたはマイナスドライバー等を使い90度に回転させ開閉します。

注：シンワ目地ハッチMSAは、取付アングルを使用します。

軸受け部に専用部材を取り付けることにより、簡易的な壁用ハッチとしてもご使用になれます。

893-0003




簡易壁用部材(シンワ目地・額目地ハッチ用) 1,380円/セット
～取付け説明書入り

外枠用平板(小) 2個

外れ防止板 2個

内枠用平板(大) 2個

タッピングビス 2本




取付説明書は下のページをご参照ください。

点検口用ビスカバー

899-0000


3mm(内径) × 15mm(長さ)
色：ブラック 100個入 5,000円/袋




■ シンワ目地ハッチ MSAの材質

部材(名称)	材質	仕上げ
内枠・外枠	アルミニウム合金押出型材 A 6063S-T 5	陽極酸化皮膜 6μm
錠軸	亜鉛合金ダイカスト ZDC2	電気亜鉛めっき
軸	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき
軸受け	電気亜鉛めっき鋼板 SECC	
吊り金具MGA	溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC	
飾り板	ステンレス SUS304	
取付アングル	アルミニウム合金押出型材 A 6063S-T 5	陽極酸化皮膜 6μm


シンワ目地ハッチM・MS、シンワ額目地ハッチG 簡易壁用部品取付方法




①外枠用平板（小）を外枠内側の図の位置に貼り付けてください。




②内枠用平板（大）を内枠外側の図の位置に貼り付けてください。



③内枠を取付け後開いた状態にて、外れ防止板を外枠内側の図の位置に合わせ長穴部の図の位置に3φの下穴をあけて、タッピングねじで固定してください。



外枠用平板（小） 2個



内枠用平板（大） 2個



外れ防止板 2個



タッピングねじ 2本

* 内枠を外す場合は、ねじを緩めて外れ防止板を外してください。

* 内枠の垂下がりがある場合は、外枠の振れ止め部の高さを調整してください。